

**Garant****Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967100 100
GTIN	4045197694157
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend.** Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalzttem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.

Mit massiven, oberflächengehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

**Igeltext:**

Fallschutz-Scheiben.

Geprägte Maßskala.

Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.

Kräftige Rohrspannbacken.

**Vorteil:**

- **Knebel mit beidseitigem Fallschutz – keine lästige Lärmentwicklung.**
- **Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.**
- **Knebel wechselbar.**
- **Geprägte Öffnungsweitenskala.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

## Technische Beschreibung

Spanntiefe	65 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Gewicht	6 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spannweite	90 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	3/4 – 1.3/4 Zoll
Backenbreite	100 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967100 / 7110 passend für Schraubstock Gr. 100	967520 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 100 mm	967565 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 100	967140 100
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100

Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100