

Garant**Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967110 140
GTIN	4045197694201
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalztem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.

Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt (auswechselbar).

Igeltext:

Fallschutz-Scheiben.

Geprägte Maßskala.

Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.

Kräftige Rohrspannbacken.

Vorteil:

- **Knebel mit beidseitigem Fallschutz – keine lästige Lärmentwicklung.**
- **Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.**
- **Knebel wechselbar.**
- **Geprägte Öffnungsweitenskala.**

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spannweite	200 mm
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spanntiefe	95 mm
Gewicht	19 kg
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1 – 2.3/4 Zoll
Backenbreite	140 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140	967140 140
Spannsystem mit Schwenkbacke Backenbreite 140 mm	967150 140
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Schraubstock Backenbreite 140 mm	967145 140
Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967100 / 7110 passend für Schraubstock Gr. 140	967520 140
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250