

**Garant****Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 120mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967100 120
GTIN	4045197694164
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend.** Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalzttem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.

Mit massiven, oberflächengehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

**Igeltext:**

Fallschutz-Scheiben.

Geprägte Maßskala.

Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.

Kräftige Rohrspannbacken.

**Vorteil:**

- **Knebel mit beidseitigem Fallschutz – keine lästige Lärmentwicklung.**
- **Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.**
- **Knebel wechselbar.**
- **Geprägte Öffnungsweitenskala.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

## Technische Beschreibung

Gewicht	11 kg
Spanntiefe	80 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spannweite	150 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1 – 2.1/2 Zoll
Backenbreite	120 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967100 / 7110 passend für Schraubstock Gr. 120	967520 120
Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Spannsystem mit Schwenkbacke Backenbreite 120 mm	967150 120
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 120	967140 120