



Handschuh-Paar KryTech 579, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094465 10
GTIN	3245425791202
Artikelklasse	06D

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 579. Für sehr feinfühligere Arbeiten in gering verschmutzter und trockener Arbeitsumgebung. Hohe Fingerfertigkeit und bestes Tastgefühl. **Atmungsaktives und schweißabsorbierendes Material.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Passform	gut
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Nassgriff	mäßig
Tastgefühl	sehr gut
Material Beschichtung	PU

EN 388 Schnittfestigkeit	3
Handschuhgröße	10
Hitzeschutz	nicht vorhanden
DMF-frei	nein
Atmungsaktivität	gut
EN 388 Durchstichfestigkeit	3
silikonfrei	ja
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Ölgriff	mäßig
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	96
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	4342B
Trägermaterial	PEHD
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	grau / weiß
Gewicht	25 g
Länge	220 - 270 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe