



Parallel-Schraubstock „Matador“, Backenbreite: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967170 120
GTIN	
Artikelklasse	93R

Beschreibung

Ausführung:

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Maßkala für schnelle Voreinstellung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Feste Ausführung.

Igeltext:

bis max. 90 mm

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **ab Gr. 120 mm.**

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967530.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
------------------	--------------------

Spanntiefe	80 mm
Gewicht	10 kg
Spannweite	150 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 4 Zoll
Backenbreite	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120