

Garant

Rollladen für Anbauregal, Nutztiefe 1350 mm, passend für Regal Höhe: 2500mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	993312 2500
GTIN	4045197613400
Artikelklasse	91W

Beschreibung**Ausführung:**

Elektrischer Rollladenvorbau. Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Rollladenprofile aus rollgeformtem Aluminium ohne Lichtschlitze. Seitliche Führungsschienen mit 2-facher Bürstendichtung. Elektrischer Antrieb mit Funkmotor und Drehmomentabschaltung, mit einem spritzwassergeschützten 1-Kanal Funkhandsender. Automatischer Stopp durch Hindernisabschaltung.

Lackierung:

Rahmen **immer** Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Einbauhöhe	2685 mm
passend für Regal Höhe	2500 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2430
Anzahl enthaltener Batterien	1

Einsatzbereich	Spezialregal
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Produktnameattribut	Nutztiefe 1350 mm
Breite	975 mm
Tiefe	105 mm
Produktart	Rollladen