

**Garant**

**Rollladen für Grundregal, Nutztiefe 950 mm, passend für Regal Höhe: 2000mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	993314 2000
GTIN	4045197613417
Artikelklasse	91W

**Beschreibung****Ausführung:**

Elektrischer Rollladenvorbau. Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Rollladenprofile aus rollgeformtem Aluminium ohne Lichtschlitze. Seitliche Führungsschienen mit 2-facher Bürstendichtung. Elektrischer Antrieb mit Funkmotor und Drehmomentabschaltung, mit einem spritzwassergeschützten 1-Kanal Funkhandsender. Automatischer Stopp durch Hindernisabschaltung.

**Lackierung:**

Rahmen **immer** Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

passend für Regal Höhe	2000 mm
Einbauhöhe	2185 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2430
Anzahl enthaltener Batterien	1

Einsatzbereich	Spezialregal
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Produktnameattribut	Nutztiefe 950 mm
Breite	1475 mm
Tiefe	105 mm
Produktart	Rollladen