



Mehrzweck-Schraubstock „Matador Multiplus“, Backenbreite: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967240 120
GTIN	2050002047624
Artikelklasse	93R

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Schraubstock mit Biege- und Richtvorrichtung.

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Verwendung:

Zusätzlich zur normalen Schraubstockverwendung können Stahlrohre bis 3/4 Zoll und Edelstahlrohre bis Ø 22 mm (bei 1,5 mm Wandstärke) gebogen werden. Richten und Biegen von Bandeisen bis 5 mm Stärke mit einer Kraft von bis zu 25 kN.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Biegesegmente (15, 18 und 22mm), Richtwerkzeug und 2Eckhalter. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr.967210; 967215; 967220; 967225.

Spannweite: 150 mm

Spanntiefe: 80 mm

Tiefe: 390 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø: 1/8 – 4 Zoll

Gewicht: 20 kg

Technische Beschreibung

Spanntiefe	80 mm
Gewicht	20 kg
Tiefe	390 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spannweite	150 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 4 Zoll
Backenbreite	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120
Kunststoffbacken-Paar, glatt, für „Matador“ Backenbreite 120 mm	967220 120
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Prismenbacken-Paar für „Matador“ Backenbreite 120 mm	967225 120
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Rohrspannbacke (Stück) für „Matador“ Backenbreite 120 mm	967210 120
Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Stahlbacken-Paar, glatt, für „Matador“ Backenbreite 120 mm	967215 120
Schraube mit Scheibe M10X90/3	967003 M10X90/3

Mehrzweck-Schraubstock „Matador Multiplus“
Backenbreite 120/1 mm

967240 120/1