

RIDGID
Peddinghaus**Parallel-Schraubstock „Matador“, Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967170 140
GTIN	
Artikelklasse	93R

Beschreibung**Ausführung:**

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Maßkala für schnelle Voreinstellung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Feste Ausführung.**Igeltext:**

bis max. 90 mm

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **ab Gr. 120 mm.****Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967530.

Technische Beschreibung

Gewicht	18 kg
---------	-------

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spanntiefe	95 mm
Spannweite	200 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 5 Zoll
Backenbreite	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 140 mm	967723 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 140 mm	967724 140
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 140 mm	967722 140
Rohrspannbacke (Stück) für „Matador“ Backenbreite 140 mm	967210 140
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 140 mm	967711 140