

**Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 175mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967260 175
GTIN	4045197694294
Artikelklasse	92H

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde.

Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt.

Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Sonderzubehör:

Rohrspannbacken Nr. 967285.

Drehplatte Nr. 967280, Klemmbügel Nr. 967290.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967550.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spannweite	225 mm
Gewicht	24 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet

Rohrspannbacken Nr. 967285 spannen Rohre mit Außen-
Ø

1 – 5 Zoll

Produktart

Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersatzplatte

967330

Rohrspannbacken-Paar passend für Schraubstock Gr. 175

967285 175

Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 175

967280 175

Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250

967328 300X250

Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967260 passend
für Schraubstock Gr. 175

967550 175