



## Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	967260 100
GTIN	4045197694263
Artikelklasse	92H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend.** Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde.

Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt.

Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

#### Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

#### Sonderzubehör:

Rohrspannbacken Nr. 967285.

Drehplatte Nr. 967280, Klemmbügel Nr. 967290.

#### Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967550.

### Technische Beschreibung

Rohrspannbacken Nr. 967285 spannen Rohre mit Außen- Ø	3/8 – 2.1/2 Zoll
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spannweite	125 mm

Gewicht	6 kg
Backenbreite	100 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 100	967280 100
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
Rohrspannbacken-Paar passend für Schraubstock Gr. 100	967285 100
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Klemmbügel einzeln passend für Schraubstock Gr. 100	967290 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100