

RIDGID
Peddinghaus**Parallel-Schraubstock „Matador“ mit Drehplatte, Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967180 140
GTIN	2050002047556
Artikelklasse	93R

Beschreibung**Ausführung:**

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Maßskala für schnelle Voreinstellung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Mit Drehplatte; drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **ab Gr. 120 mm.**

Spannweite: 200 mm

Spanntiefe: 95 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø: 1/8 – 5 Zoll

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
------------------	--------------------

Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spannweite	200 mm
Spanntiefe	95 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 5 Zoll
Backenbreite	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma Backenbreite 140 mm	967723 140
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, profiliert Backenbreite 140 mm	967722 140
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Stahlbacken-Paar, glatt, für „Matador“ Backenbreite 140 mm	967215 140
Kunststoffbacken-Paar, glatt, für „Matador“ Backenbreite 140 mm	967220 140
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180	967200 140-180
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 140 mm	967724 140
Rohrspannbacke (Stück) für „Matador“ Backenbreite 140 mm	967210 140
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 140 mm	967711 140
Prismenbacken-Paar für „Matador“ Backenbreite 140 mm	967225 140
Parallel-Schraubstock „Matador“ Backenbreite 140/1 mm	967170 140/1
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180/1	967200 140-180/1
Schraube mit Scheibe M10X90/2	967003 M10X90/2

Schraube mit Scheibe 8X50/3

967002 8X50/3