

RIDGID
 Peddinghaus

Parallel-Schraubstock „Matador“ mit Drehplatte, Backenbreite: 160mm

Bestelldaten

Bestellnummer	967180 160
GTIN	2050002047563
Artikelklasse	93R

Beschreibung
Ausführung:

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Maßskala für schnelle Voreinstellung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Mit Drehplatte; drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **ab Gr. 120 mm.**

Spannweite: 225 mm

Spanntiefe: 120 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø: 1/8 – 6 Zoll

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
------------------	--------------------

Spannweite	225 mm
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spanntiefe	120 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 6 Zoll
Backenbreite	160 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Stahlbacken-Paar, glatt, für „Matador“ Backenbreite 160 mm	967215 160
Prismenbacken-Paar für „Matador“ Backenbreite 160 mm	967225 160
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, profiliert Backenbreite 160 mm	967722 160
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 160 mm	967724 160
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma Backenbreite 160 mm	967723 160
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 160 mm	967711 160
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180	967200 140-180
Kunststoffbacken-Paar, glatt, für „Matador“ Backenbreite 160 mm	967220 160
Rohrspannbacke (Stück) für „Matador“ Backenbreite 160 mm	967210 160
Parallel-Schraubstock „Matador“ Backenbreite 160/1 mm	967170 160/1
Schraube mit Scheibe 8X50/3	967002 8X50/3
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180/1	967200 140-180/1

Schraube mit Scheibe M10X90/2

967003 M10X90/2