

**Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967260 125
GTIN	4045197694270
Artikelklasse	92H

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde.

Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt.

Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Sonderzubehör:

Rohrspannbacken Nr. 967285.

Drehplatte Nr. 967280, Klemmbügel Nr. 967290.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967550.

Technische Beschreibung

Spannweite	150 mm
Rohrspannbacken Nr. 967285 spannen Rohre mit Außen- Ø	3/8 – 3 Zoll
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend

Gewicht	10 kg
Backenbreite	125 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 125 mm	967729 125
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 125	967280 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 125 mm	967721 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 125 mm	967726 125
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 125 mm	967723 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 125 mm	967728 125
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 125 mm	967722 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 125 mm	967724 125
Magnet-Schraubstockbacken-Sortiment Backenbreite 125 mm	967702 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 125 mm	967727 125
Klemmbügel einzeln passend für Schraubstock Gr. 125	967290 125
Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967260 passend für Schraubstock Gr. 125	967550 125
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 125 mm	967711 125

Rohrspannbacken-Paar passend für Schraubstock Gr. 125

967285 125