

**Parallel-Schraubstock mit Klemmbügel, Backenbreite: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967270 100
GTIN	4045197612724
Artikelklasse	92H

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend.** Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde.

Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt.

Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

**Verwendung:**

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Sonderzubehör:**

Rohrspannbacken Nr. 967285.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	6,5 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Klemmbereich	18 - 75 mm

Spannweite	125 mm
Rohrspannbacken Nr. 967285 spannen Rohre mit Außen- Ø	3/8 – 2.1/2 Zoll
Backenbreite	100 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Rohrspannbacken-Paar passend für Schraubstock Gr. 100	967285 100
Klemmbügel einzeln passend für Schraubstock Gr. 100	967290 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100