

RIDGID
Peddinghaus**Parallel-Schraubstock „Matador“, Backenbreite: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967170 180
GTIN	2050001780355
Artikelklasse	93R

Beschreibung**Ausführung:**

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Maßkala für schnelle Voreinstellung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Feste Ausführung.**Igeltext:**

bis max. 90 mm

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **ab Gr. 120 mm.****Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967530.

Spannweite: 225 mm

Spanntiefe: 120 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø: 1/8 – 7 Zoll

Gewicht: 26 kg

Technische Beschreibung

Spanntiefe	120 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Gewicht	26 kg
Spannweite	225 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 7 Zoll
Backenbreite	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180	967200 140-180
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967170 passend für Schraubstock Gr. 160/180	967530 160/180
Rohrspannbacke (Stück) für „Matador“ Backenbreite 180 mm	967210 180
Parallel-Schraubstock „Matador“ Backenbreite 180/1 mm	967170 180/1
Schraube mit Scheibe M12X90/2	967003 M12X90/2