

Parallel-Schraubstock "Matador" mit Drehplatte, Backenbreite: 180mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967180 180
GTIN	2050002047570
Artikelklasse	93R

Beschreibung

Ausführung:

- · Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet garantiert unzerbrechlich.
- · Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.
- · Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.
- · Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.
- · Gehärtete nachstellbare Führung.
- · Maßskala für schnelle Voreinstellung.
- Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.

Mit Drehplatte; drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren. **Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, ab Gr. 120 mm.

Spannweite: 225 mm Spanntiefe: 120 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø: 1/8 – 7 Zoll

Technische Beschreibung

Spanntiefe 120 mm	Spanntiefe
-------------------	------------



Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spannweite	225 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	1/8 – 7 Zoll
Backenbreite	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180	967200 140-180
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Rohrspannbacke (Stück) für "Matador" Backenbreite 180 mm	967210 180
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Parallel-Schraubstock "Matador" Backenbreite 180/1 mm	967170 180/1
Schraube mit Scheibe 8X50/3	967002 8X50/3
Schraube mit Scheibe M12X90/2	967003 M12X90/2
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140-180/1	967200 140-180/1