

## Rahmen Typ S610-M18, Tiefe 800 mm, Höhe: 2500 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	991320 2500
GTIN	4058255036714
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

**Ausführung:**

Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker und 2 Unterlegbleche 2 mm je Rahmen.

**Beschreibung:****Aufbaumaße:****Gesamtlänge des Regals:**

Für Ständerrahmen S610-M18: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm.

**Passend für:**

Palettenregale ab Baujahr 08/2018.

**Lackierung:**

Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Tiefe: 800 mm

### Technische Beschreibung

Tiefe	800 mm
Höhe	2500 mm
Rahmenprofil Typ	S610-M18
Einsatzbereich	Palettenregal
Produktnameattribut	Tiefe 800 mm
Produktart	Regalstütze

---

## Zubehör

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig	991480
Bodenanker für Palettenregal-Rahmen	991470