

Rahmen Typ S610-M18, Tiefe 800 mm, Höhe: 3000 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991320 3000
GTIN	4058255036721
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker und 2 Unterlegbleche 2 mm je Rahmen.

Beschreibung:**Aufbaumaße:****Gesamtlänge des Regals:**

Für Ständerrahmen S610-M18: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm.

Passend für:

Palettenregale ab Baujahr 08/2018.

Lackierung:

Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Tiefe: 800 mm

Technische Beschreibung

Rahmenprofil Typ	S610-M18
Höhe	3000 mm
Tiefe	800 mm
Einsatzbereich	Palettenregal
Produktnameattribut	Tiefe 800 mm
Produktart	Regalstütze

Zubehör

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig	991480
Bodenanker für Palettenregal-Rahmen	991470