

## Rahmen Typ S610-M18, Tiefe 1100 mm, Höhe: 4000 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 991321 4000   |
| GTIN          | 4058255037063 |
| Artikelklasse | 96P           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker und 2 Unterlegbleche 2 mm je Rahmen.

**Beschreibung:****Aufbaumaße:****Gesamtlänge des Regals:**

Für Ständerrahmen S610-M18: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm.

**Passend für:**

Palettenregale ab Baujahr 08/2018.

**Lackierung:**

Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Tiefe: 1100 mm

### Technische Beschreibung

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Höhe                | 4000 mm       |
| Rahmenprofil Typ    | S610-M18      |
| Tiefe               | 1100 mm       |
| Einsatzbereich      | Palettenregal |
| Produktnameattribut | Tiefe 1100 mm |
| Produktart          | Regalstütze   |

---

## Zubehör

|  |        |
|--|--------|
| Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig | 991480 |
| Bodenanker für Palettenregal-Rahmen                  | 991470 |