



Handschuh-Paar KryTech 563, Handschuhgröße: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	094470 7
GTIN	3245425634172
Artikelklasse	04P

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 563. Für **feinfühlig und allgemeine Arbeiten** in trockener und gering verschmutzter Arbeitsumgebung. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette. Die abriebfeste Nitrilbeschichtung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer. Besonders geeignet zum Pressen von Metall, Umgang mit Blechen, mechanische Wartungsarbeiten.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Schnittschutzklasse: B

Farbe: schwarz / grau

silikonfrei: ja

Technische Beschreibung

DMF-frei	ja
Ölgriff	sehr gut
EN 388 Schnittfestigkeit	3

Handschuhgröße	7
Gewicht	37 g
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Atmungsaktivität	gut
EN 388 Durchstichfestigkeit	3
Tastgefühl	sehr gut
Nassgriff	gut
Material Beschichtung	Nitril
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Passform	sehr gut
silikonfrei	ja
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
EN 388:2016	4343B
Trägermaterial	PEHD
Beschichtung	Nitril
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz / grau
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe