

BROCKHAUS  HEUER**Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“, Backenbreite: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967350 180
GTIN	2050002047679
Artikelklasse	93Q

Beschreibung**Ausführung:****Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.****Nach vorne öffnend.** Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.****Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Spanntiefe	100 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Gewicht	29 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet

Spannweite	225 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	27 - 100 mm
Backenbreite	180 mm
Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 160/180	967390 160/180
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 160/180	967540 160/180
Schraubstock-Untersatzplatte	967330