

BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“, Backenbreite: 100mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	967350 100
GTIN	2050002047631
Artikelklasse	93Q

Beschreibung**Ausführung:****Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Spannweite	125 mm
Gewicht	4,5 kg
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet

Spanntiefe	50 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	16 - 30 mm
Backenbreite	100 mm
Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 100	967390 100
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Klemmbügel einzeln für Schraubstock „Heuer-Front“ Gr. 100	967400 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100

