

BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967360 120
GTIN	2050002047686
Artikelklasse	93Q

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite **geriffelt**, eine Seite **glatt**. Wendbar und austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spannweite	150 mm

Spanntiefe	65 mm
Gewicht	9 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	16 - 55 mm
Backenbreite	120 mm
Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 120	967540 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Schraubstock-Untersatzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 120	967390 120
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für „Heuer Front“ Backenbreite 120 mm	967405 120
Schraubstock-Untersatzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120