

BROCKHAUS | HEUER

**Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“, Backenbreite: 120mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967350 120
GTIN	2050002047648
Artikelklasse	93Q

**Beschreibung****Ausführung:****Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.****Nach vorne öffnend.** Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezzgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

**Lackierung:**Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.****Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

**Technische Beschreibung**

Spanntiefe	65 mm
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spannweite	150 mm

Gewicht	9 kg
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	16 - 55 mm
Backenbreite	120 mm
Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 120	967540 120
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 120	967390 120