

BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 140mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967360 140
GTIN	2050002047693
Artikelklasse	93Q

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsrings aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite **geriffelt**, eine Seite **glatt**. Wendbar und austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Spannweite	200 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend

Spanntiefe	80 mm
Gewicht	16 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	27 - 70 mm
Backenbreite	140 mm
Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 140 mm	967724 140
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für „Heuer Front“ Backenbreite 140 mm	967405 140
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 140 mm	967722 140
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 140 mm	967711 140
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 140	967390 140
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 140	967540 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 140 mm	967723 140