

Garant**Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967000, passend für Schraubstock Gr.: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	967500 100
GTIN	4045197694423
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile und hochfeste **Schmiedeteil-** / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels **Sicherheitsspannhebel**.

Vorteil:

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät **ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden**, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

Verwendung:

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

Passend für:

Parallel-Schraubstöcke **GARANT Nr. 967000**.

Lieferumfang:

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Hinweis:

Höhenverstellgerät auch für original LEINEN-Schraubstöcke (nicht LEINEN-JUNIOR Nr. 967060).

Technische Beschreibung

Höhenverstellbereich	242 mm
verstellbar über Werkbankplatte	93 - 335 mm
Gewicht	11,8 kg
passend für Schraubstock Gr.	100
Produktart	Höhenverstellgerät