

Garant
eco-Steckschwert verstärkt, rechts, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/3Lmm


Bestelldaten

Bestellnummer	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319133.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.

Technische Beschreibung

Höhe h ₁	25 mm
Stechbreite w	3 mm
für maximalen Werkstück-Ø	90 mm
Serie	Eco
Schwerthöhe h ₅	32 mm
Gesamtlänge L	122 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Steckschwert

