

Garant
eco-Stechschwert verstärkt, links, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 32/3mm


Bestelldaten

Bestellnummer	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319132.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stehdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Serie	Eco
für maximalen Werkstück-Ø	65 mm
Stechbreite w	3 mm
Höhe h ₁	25 mm
Schwerthöhe h ₅	32 mm
Gesamtlänge L	109,5 mm
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert