

**Garant**
**Eco-Steckschwert verstärkt, links, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/3Lmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

**Passend für:**

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319132.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schwerthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
Serie	Eco
für maximalen Werkstück-Ø	90 mm
Höhe h <sub>1</sub>	25 mm
Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	122 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert