

**Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967420 160
GTIN	4045197694386
Artikelklasse	92H

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz aus Stahl – garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.**

Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.

Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt.

Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.

Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.

Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Hinweis:**

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	27 kg
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spanntiefe	100 mm
Spannweite	210 mm

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	25 - 100 mm
Backenbreite	160 mm
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 160 mm	967723 160
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 160 mm	967711 160
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 160 mm	967724 160
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 160 mm	967722 160
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 160/180	967540 160/180