



## Drehmoment-Schraubendreher mit Digitalanzeige, D 6,3-Bitaufnahme, maximales Drehmoment: 200cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659913 200
GTIN	7610733276325
Artikelklasse	63D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftheft** mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz). Einstellung des Drehmoments **ohne Werkzeug** mittels ziehen und drehen der Kappe. Die Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes erfolgt im Sichtfenster (**Digitalanzeige am Heftende**). Eingebaute Elektronik mit NFC-Schnittstelle. Kundenseitig auswechselbare Batterie (Knopfzelle CR 1/3 N; 3V). **Maßeinheiten:** Nm, lbfft.

**Bithalter mit Magnet** zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

#### Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

### Technische Beschreibung

Bit-Aufnahme	D 6,3
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Anzeige	digital
Drehmomentbereich	0,4 - 2 Nm

Auflösung	2 cNm
maximales Drehmoment	200 cNm
Drehmomentbereich	40 - 200 cNm
Feedback	auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Gewicht	114 g
Gesamtlänge L	146,5 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Messverfahren	Drehmoment
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Herstellerbezeichnung	DigiTorque V2
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20