



## Drehmoment-Schraubendreher mit Digitalanzeige, D 6,3-Bitaufnahme, maximales Drehmoment: 500cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659913 500
GTIN	7610733288953
Artikelklasse	63D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftheft** mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz). Einstellung des Drehmoments **ohne Werkzeug** mittels ziehen und drehen der Kappe. Die Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes erfolgt im Sichtfenster (**Digitalanzeige am Heftende**). Eingebaute Elektronik mit NFC-Schnittstelle. Kundenseitig auswechselbare Batterie (Knopfzelle CR 1/3 N; 3V). **Maßeinheiten:** Nm, lbfft.

**Bithalter mit Magnet** zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

#### Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

### Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	500 cNm
Drehmomentbereich	100 - 500 cNm
Anzeige	digital
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %

Auflösung	5 cNm
Bit-Aufnahme	D 6,3
Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Feedback	auslösend
Gesamtlänge L	146,5 mm
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Messverfahren	Drehmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Gewicht	117 g
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Herstellerbezeichnung	DigiTorque V2
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20