

Garant**Höhenverstellgerät für Schraubstock LEINEN-JUNIOR Nr. 967060, passend für Schraubstock Gr.: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	967510 100
GTIN	4045197912275
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile und hochfeste **Schmiedeteil-** / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels **Sicherheitsspannhebel**.

Vorteil:

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät **ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden**, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

Verwendung:

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

Passend für:

Parallel-Schraubstöcke **LEINEN-JUNIOR Nr. 967060**.

Lieferumfang:

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:
Silbergrau

Technische Beschreibung

verstellbar über Werkbankplatte	93 - 335 mm
Höhenverstellbereich	242 mm
Gewicht	11,6 kg
passend für Schraubstock Gr.	100
Produktart	Höhenverstellgerät