

**Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967310 140
GTIN	4045197694348
Artikelklasse	92H

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend, mit angeschweißten Rohrspannbacken.**

Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Hinweis:**

Passende Drehplatte Nr. 967280 Gr. 150.

**Technische Beschreibung**

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Gewicht	18 kg
Spannweite	200 mm
Spanntiefe	100 mm
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	3/4 – 3.1/2 Zoll

Backenbreite	140 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 140 mm	967723 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 140 mm	967724 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 140 mm	967722 140
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 140 mm	967711 140
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 150	967280 150