

**Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967420 100
GTIN	4045197694355
Artikelklasse	92H

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl – garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.

Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.

Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt.

Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.

Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.

Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Spannweite	100 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Spanntiefe	50 mm
Gewicht	5 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	16 - 40 mm
Backenbreite	100 mm
wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100