

BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte, Backenbreite: 120mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	967370 120
GTIN	2050002047723
Artikelklasse	93Q

Beschreibung**Ausführung:****Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten. Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar. Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.****Technische Beschreibung**

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Backenbreite	120 mm
Serie	Heuer Front

wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120
Schraubstock-Untersetzplatte	967330