

Techniker-Schraubstock mit Anschraubplatte, Backenbreite: 75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967600 75
GTIN	2050001741370
Artikelklasse	97G

Beschreibung

Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je **6°** bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend. Mit auswechselbaren Stahlbacken.

Technische Beschreibung

Drehbereich Kugelgelenk	360 Grad
Spannweite	110 mm
Schwenkbereich Kugelgelenk	90 Grad
Spanntiefe	50 mm
Backenbreite	75 mm
wechselbare Backen	ja
mit Anschraubplatte	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Universal-Spannvorrichtung

967650

Ersatz-Kunststoffbacken-Paar Backenbreite 75 mm

967620 75