

Garant**Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967100 / 7110, passend für Schraubstock Gr.: 140****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 967520 140 |
| GTIN | 4045197694485 |
| Artikelklasse | 91J |

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile und hochfeste **Schmiedeteil-** / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels **Sicherheitsspannhebel**.

Vorteil:

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät **ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden**, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

Verwendung:

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

Passend für:

Parallel-Schraubstöcke **GARANT Nr. 967100; 967110**.

Lieferumfang:

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:
Silbergrau

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| passend für Schraubstock Gr. | 140 |
| Gewicht | 11,6 kg |
| verstellbar über Werkbankplatte | 93 - 335 mm |
| Höhenverstellbereich | 242 mm |
| Produktart | Höhenverstellgerät |