

Garant**Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für
Werkzeugschäfte: VDI30****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 970125 VDI30 |
| GTIN | 4045197489463 |
| Artikelklasse | 91L |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im **Neigungswinkel 0° / 20° / 45°** möglich.

Passend für:**Breite 452 mm:**

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.

Breite 627 mm:

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|--------|
| Tiefe | 150 mm |
| seitliche Rahmengröße | 37 mm |
| Achsabstand A | 69 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 12 |
| für Werkzeugschäfte | VDI 30 |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | Breite 452 mm |
| Produktart | Werkzeugträger |