

**Garant****Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 627 mm, für  
Werkzeugschäfte: 0****Bestelldaten**

Bestellnummer	970130 0
GTIN	4045197490100
Artikelklasse	91L

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im **Neigungswinkel 0° / 20° / 45°** möglich. 30 mm starke PE-Platte zum Selbstbohren z. B. für Spannzangen und Werkzeuge mit Schaft.

**Passend für:****Breite 452 mm:**

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.

**Breite 627 mm:**

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

**Technische Beschreibung**

seitliche Rahmengröße	37 mm
Tiefe	150 mm

für Werkzeugschäfte	0
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Breite 627 mm
Produktart	Werkzeugträger