

Garant**Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 627 mm, für
Werkzeugschäfte: VDI40****Bestelldaten**

Bestellnummer	970130 VDI40
GTIN	4045197490018
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im **Neigungswinkel 0° / 20° / 45°** möglich.

Passend für:**Breite 452 mm:**

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.

Breite 627 mm:

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Technische Beschreibung

Achsabstand A	85 mm
seitliche Rahmengröße	37 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	13

Tiefe	150 mm
für Werkzeugschäfte	VDI 40
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Breite 627 mm
Produktart	Werkzeugträger