

Garant**Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für
Werkzeugschäfte: SK40****Bestelldaten**

Bestellnummer	970125 SK40
GTIN	4045197489432
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im **Neigungswinkel 0° / 20° / 45°** möglich.

Passend für:**Breite 452 mm:**

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.

Breite 627 mm:

System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	9
seitliche Rahmengröße	37 mm
Achsabstand A	85 mm

Tiefe	150 mm
für Werkzeugschäfte	SK 40
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Breite 452 mm
Produktart	Werkzeugträger