

Garant**Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, Ø DC h8: 15,75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	116360 15,75
GTIN	4045197031938
Artikelklasse	11C

Beschreibung**Ausführung:****Mit verstärktem Kern.**

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.

Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,16 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L _c	120 mm
Nenn-Ø D _c	15,75 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	218 mm
Morsekegel MK Größe	2
Norm	DIN 345
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	96,4 mm
Spitzenwinkel	135 Grad

Schaft	Morsekegel
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	INOX
Spiralwinkel	35-40 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	5 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		