

Garant**CNC-Ablageboden, Breite 1500 mm, für Werkzeugschäfte: C5****Bestelldaten**

Bestellnummer	970665 C5
GTIN	4045197489241
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlblechboden mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Vorderseite mit Vierkant-Unterzug zur Stabilisierung. **Verstellbereich** in der **Tiefe 130 mm**. Arretierung **waagrecht 90°** und **schräg 120°** möglich.

Passend für:

Montage durch **Einhängen** in **Trägersäulen (Gruppe 92)**, **CNC-Regal Nr. 970680**, und **Materialwagen Nr. 918590 Gr. 1000 (Gruppe 91)**.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Tragfähigkeit in Trägersäulen 25 kg;

Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg.

Technische Beschreibung

Achsabstand A	95 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	14
Tiefe	155 mm
Höhe	80 mm
Breite	1500 mm
für Werkzeugschäfte	C5

Tragfähigkeit bei Einhängen in Trägersäulen	25 kg
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen	50 kg
Einsatzbereich	CNC-Regal
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Breite 1500 mm
Produktart	Ablageboden

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ C5	947390 C5
--------------------------	-----------