

Garant**CNC-Ablageboden, Breite 1000 mm, für Werkzeugschäfte: HSK63****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 970660 HSK63 |
| GTIN | 4045197489159 |
| Artikelklasse | 91L |

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlblechboden mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Vorderseite mit Vierkant-Unterzug zur Stabilisierung. **Verstellbereich** in der **Tiefe 130 mm**. Arretierung **waagrecht 90°** und **schräg 120°** möglich.

Passend für:

Montage durch **Einhängen** in **Trägersäulen (Gruppe 92)**, **CNC-Regal Nr. 970680**, und **Materialwagen Nr. 918590 Gr. 1000 (Gruppe 91)**.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Tragfähigkeit in Trägersäulen 25 kg;

Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------|
| Achsabstand A | 85 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 10 |
| Tiefe | 155 mm |
| Breite | 1000 mm |
| für Werkzeugschäfte | HSK 63 |

| | |
|--|---|
| Tragfähigkeit bei Einhängen in Trägersäulen | 25 kg |
| Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen | 50 kg |
| Einsatzbereich | CNC-Regal |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | Breite 1000 mm |
| Produktart | Ablageboden |

Zubehör

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kunststoffeinsatz Typ HSK63 | 947390 HSK63 |
|-----------------------------|--------------|