

Garant**Aufsatzgestell, Breite 500 mm, für Werkzeugschäfte: HSK40****Bestelldaten**

Bestellnummer	970505 HSK40
GTIN	4045197489579
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Die Seitenteile lassen sich individuell mit Trägerschiene Nr. 970110 und Werkzeugträger bestücken. Die Module können **waagrecht** oder **schräg** eingebaut werden. Bestückt mit 3 Werkzeugträgern.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Technische Beschreibung

Anzahl Werkzeugaufnahmen	51
für Werkzeugschäfte	HSK 40
Anzahl Werkzeugträger	3
Achsabstand A	56 mm
Höhe	327 mm
Tiefe	550 mm
Breite	500 mm

Einsatzbereich	CNC-Werkbank
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Breite 500 mm
Produktart	Aufsatzgestell

Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ HSK40	947390 HSK40
Aufsatzgestell für Werkzeugschäfte 0	970505 0
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für Werkzeugschäfte HSK40	970125 HSK40