

AEG

Stichsäge, Typ: STEP1200XE



Bestelldaten

Bestellnummer	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und universell einsetzbare Stichsägen mit Metalltriebegehäusen und Überlastungsschutz.

Mit **Schnellspannsystem FIXTEC** für werkzeuglosen Stichsägeblattwechsel binnen Sekunden und **zuschaltbarem Pendelhub** für optimale Schnittleistung und Spanabfuhr bei reduziertem Sägeblattverschleiß.

Lieferumfang:

Inklusive Spanreißschutz.

Inklusive 2 × Sägeblatt, Absaugadapter, Gleitsohle, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.

Stichsägeblätter finden Sie unter Nr. 5888400 – 5888551.

Verpackung: Transportkoffer

Herstellerbezeichnung: STEP1200XE

Leistungsaufnahme: 730 W

Hubzahl: 500 - 3000 min⁻¹

maximale Sägestärke Stahl: 10 mm

maximale Sägestärke Holz: 135 mm

Gehrungsverstellung: ja

Technische Beschreibung

maximale Sägestärke Holz	135 mm
Pendelhub	4-fach
geeignete Sticksägeblätter	588400 – 588551
maximale Sägestärke Stahl	10 mm
Gewicht	2,4 kg
Gehrungsverstellung	ja
Leistungsaufnahme	730 W
maximale Vibration nach EN	10,5 m/s ²
Besonderheit	universell einsetzbar
Hubzahl	500 - 3000 min ⁻¹
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, FIXTEC System
Herstellerbezeichnung	STEP1200XE
Verpackung	Transportkoffer
Bauform	Stabform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B
Sticksägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM