



## Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 36×36 E, Nutzhöhe mm / Modell: 1050/B



### Bestelldaten

Bestellnummer	970780 1050/B
GTIN	4045197563415
Artikelklasse	91H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schrank mit Stiftzylinderschloss zentral verschließbar. 3-seitiger Abrollrand, schwarz (H = 25 mm) mit **Rillengummibelag. Stapler- / Hubwagensockel 100 mm** hoch.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen mausgrau RAL 7005 **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

**Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970700.**

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladenauszug: Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster: 25 mm

Stiftzylinderschloss: modularer Steckeneinsatz

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland

Höhe: 1270 mm

Breite: 717 mm

Tiefe: 725 mm

Nutzhöhe: 1050 mm

Abrollrand Höhe: 25 mm

Schubladen Nutzhöhe: 612 mm

## Technische Beschreibung

Sockel Ausführung	Staplersockel
Sockel Ausführung	Hubwagensockel
Tiefe	725 mm
Schubladen Nutztiefe	612 mm
Abrollrand Ausführung	3-seitig
Höhe	1270 mm
Schubladen Nutzbreite	612 mm
Nutzhöhe	1050 mm
Breite	717 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in E	36E
Breite in E	36E
Abrollrand Höhe	25 mm
Anzahl Schubladen	5
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat	GS TÜV Rheinland
Breite×Tiefe in E	36×36 E

## Zubehör

914236

Schlossblende für Schubladengehäuse Gruppe 94 ohne  
Steckeinsatz

---