

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/1300mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990550 3000/1300 |
| GTIN | 4004514218100 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Anzahl Profilrahmen | 1 |
| Regal-Aufbau | Anbauregal |
| Anzahl Fachboden | 7 |
| Regalhöhe | 3000 mm |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1306 mm |
| Fachboden Tiefe | 600 mm |
| Regaltiefe | 600 mm |
| Fachboden Breite | 1300 mm |
| maximale Feldlast | 1600 kg |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 250 kg |
| Fachboden Stärke | 40 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Material | verzinkt |
| Produktnameattribut | Tiefe 600 mm |
| Produktart | Fachbodenregal |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 310X600 mm | 990583 310X600 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 510X600 mm | 990583 510X600 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 410X600 mm | 990583 410X600 |

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe
210X600 mm

990583 210X600

Klemmfuß

990852